

**ZZE ZP2.5/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit**

Les mâles de notre WeiCoS-System sont disponibles pour toutes les techniques de raccordement. La gamme de produit inclut des connecteurs préassemblés de 1 à 10 pôles et la possibilité d'un montage individuel. Cela garantit une flexibilité maximale pour chaque application. Les accessoires personnalisés augmentent la sécurité et la protection contre les influences environnementales.

**Informations générales de commande**

Version	Série Z, Protection anti-traction, jaune, 19.9 mm
Référence	<a href="#">1866220000</a>
Type	ZZE ZP2.5/4
GTIN (EAN)	4032248480845
Qté.	25 Pièce

**ZZE ZP2.5/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	5.62 mm	Profondeur (pouces)	0.2213 inch
Hauteur	77.8 mm	Hauteur (pouces)	3.063 inch
Largeur	19.9 mm	Largeur (pouces)	0.7835 inch
Poids net	2.58 g		

**Températures**

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-50 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**Autres caractéristiques techniques**

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau de base	PA 66 GF 30	Couleur	jaune
Classe d'infiammabilità selon UL 94	HB		

**Caractéristiques du système**

Version	Protection anti-traction
---------	--------------------------

**Généralités**

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------