

TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Figure similaire

Acier Les rails DIN sont les plus répandus sur le marché. Il possède la plus faible tenue aux courts-circuits des rails profilés métalliques, avec l'acier inoxydable.

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, Accessoires, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé, Largeur: 2000 mm, Hauteur: 35 mm, Profondeur: 15 mm
Référence	1866290000
Type	TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4032248435388
Qté.	20 M

TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	15 mm	Profondeur (pouces)	0.5906 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch
Largeur	2000 mm	Largeur (pouces)	78.74 inch
Poids net	615 g		

Températures

Température ambiante	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Rail profilé

Instruction de montage	Montage direct	
Normes	selon EN 60715	
Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé	
Matériau de base	Acier	
Longueur du rail profilé	min.	0 mm
	nominal	2000 mm
	max.	2000 mm
Trou de perçage, fendu	Oui	
Longueur de fente	25.00 mm	
Écart de fente	11.00 mm	
Courant de courte durée admissible par seconde conformément à CEI 60947-7-2	6 kA	
Largeur de fente	6.30 mm	
Rail profilé pré-perforé	Oui	
Largeur de fente		
La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu	50.00 mm ²	
Entraxe de perçage des trous	36 mm	
Écart de fente		
Longueur de fente		

Illustration du produit





Figure similaire



TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Équerre de blocage



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

Informations générales de commande

Type	WEW 35/1	Version
Référence	1059000000	Équerre de blocage, Beige foncé, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190172282	100 °C
Qté.	50 ST	
Type	WEW 35/2	Version
Référence	1061200000	Équerre de blocage, Beige foncé, TS 35, HB, Wemid, Largeur: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190030230	100 °C
Qté.	50 ST	
Type	ZEW 35	Version
Référence	9540000000	Équerre de blocage, Beige foncé, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190956264	100 °C
Qté.	20 ST	
Type	ZEW 35/2	Version
Référence	8630740000	Équerre de blocage, Beige foncé, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 8 mm,
GTIN (EAN)	4032248348916	100 °C
Qté.	20 ST	
Type	EW 35	Version
Référence	0383560000	Équerre de blocage, beige, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 8.5 mm, 100
GTIN (EAN)	4008190181314	°C
Qté.	50 ST	
Type	EW 35 GR 7032	Version
Référence	0383530000	Équerre de blocage, gris, TS 35, V-0, Wemid, Largeur: 9 mm, 120 °C
GTIN (EAN)	4008190027322	
Qté.	50 ST	
Type	EW 35/SCHA/M3	Version
Référence	0258660000	Équerre de blocage, beige, TS 35, V-2, Wemid, Largeur: 16.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190033477	100 °C
Qté.	20 ST	

Support de rail profilé



TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	TST 2/M5	Version
Référence	1286600000	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 5, Largeur: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190144777	
Qté.	10 ST	
Type	TST 2/M6	Version
Référence	0101700000	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 6, Largeur: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190069254	
Qté.	10 ST	
Type	TSTW 5/M5	Version
Référence	0178100000	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 5, Largeur: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190059651	
Qté.	10 ST	
Type	TSTW 5/M5 ZN	Version
Référence	1779100000	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 5, Largeur: 18 mm
GTIN (EAN)	4032248169894	
Qté.	10 ST	
Type	TSTW 6/M6	Version
Référence	0164000000	Pied de montage pour rail, argent, Acier, M 6, Largeur: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190095345	
Qté.	10 ST	
Type	TSTW D 4.3	Version
Référence	1610110000	Pied de montage pour rail, argent, Acier, without, Largeur: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190185305	
Qté.	10 ST	

Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Type	FKSC M4X6 D8/SW2	Version
Référence	1567480000	Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Qté.	100 ST	
Type	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Version
Référence	0295900000	Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Qté.	50 ST	

TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Matériel de montage



Intégration, extension et individualisation - les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation
Les accessoires système complètement structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement les boîtiers aux exigences spécifiques de chaque application.

Kits de matériels de fixation

Des kits de matériels de fixation sont disponibles pour l'installation facile et rapide de supports de plaque signalétique, de supports documents et de capots anti-pluie.


Le kit de fixation de plaquettes - SD est nécessaire pour installer un ID plastique (Trafolyte) ou une plaque signalétique. À l'aide de ce kit, vous pouvez monter l'ID ou la plaque signalétique directement sur le couvercle du boîtier. Le kit de fixation de plaquettes a spécialement été développé pour cet usage. Seul ce kit de fixation est en mesure de garantir qu'il ne se produira aucune fuite sur le boîtier et que la plaque ne s'endommagera pas.

Le kit de fixation universel - TPSD a été développé pour garantir un montage sûr et rapide des supports de plaque signalétique, des capots anti-pluie et des supports documents, par exemple. L'utilisation de ce kit de fixation permet de minimiser, voire d'éliminer, le risque de fuites.

Informations générales de commande

Type	FKSC M6X8 D9/SW3	Version	
Référence	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), Vis de fixation, Matériau de base: Acier	
GTIN (EAN)	4008190058258		
Qté.	50 ST		

Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Type	FKSC M6X12 D9/SW3	Version	
Référence	0353500000	Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1	
GTIN (EAN)	4008190139285		
Qté.	50 ST		

TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support de rail profilé



Informations générales de commande

Type	SH 2	Version	
Référence	0494920000	Support de barre collectrice, Jaune moyen, 130 °C, Largeur: 40 mm,	
GTIN (EAN)	4008190007584	V-0, KrG, Vissé	
Qté.	10 ST		

Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

Type	MOFU 35/LO/1	Version	
Référence	0646260000	Pied de montage (bloc de jonction)	
GTIN (EAN)	4008190178574		
Qté.	20 ST		

Accessoires



Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Type	FM 4/TS35	Version	
Référence	0687900000	Pied de montage sur rail, argent, Acier, nu, M 4, Largeur: 14 mm	
GTIN (EAN)	4008190086459		
Qté.	40 ST		

TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	WSH 1	Version
Référence	1068700000	Accessoires, Support-rail, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Qté.	10 ST	
Type	WSH 3/H/N	Version
Référence	1715970000	Accessoires, Support-rail, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Qté.	10 ST	
Type	WSH 5	Version
Référence	1080100000	Accessoires, Support-rail, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Qté.	10 ST	
Type	WSH 6	Version
Référence	1080200000	Accessoires, Support-rail, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Qté.	10 ST	

Capuchons d'extrémité



Les capuchons d'extrémité des rails de montage assurent une protection contre les arêtes vives et ferment visuellement l'extrémité du rail de montage.

Informations générales de commande

Type	TS END CAP 35X15	Version
Référence	1283480000	Protection de bloc de jonction, Beige foncé, Polypropylène, Hauteur:
GTIN (EAN)	4050118077995	37.5 mm, Largeur: 7 mm, Profondeur: 16.5 mm, HB
Qté.	100 ST	