Fiche de données

CC-H 15/60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Informations générales de commande

Version	ClipCard, Accessoires, 15 x 60 mm, noir
Référence	1878910000
Type	CC-H 15/60
GTIN (EAN)	4032248473298
Qté.	25 Pièce

Fiche de données

CC-H 15/60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	5.5 mm	Profondeur (pouces)	0.2165 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch
Largeur	60 mm	Largeur (pouces)	2.3622 inch
Longueur	60 mm	Longueur (pouces)	2.3622 inch
Diamètre	0 mm	Poids net	1.68 g

Températures

plage de température d'utilisation	-40…100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids	
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.017 kg CO2 eq.

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Version	Support de repère	
Largeur	60 mm	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	noir	
Halogène	Non	
Longueur	60 mm	
Matériau de base	Polyamide 66	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MultiCard
Industries recommandées	Machines	
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Accessories	
plage de température d'utilisation	-40…100 °C	

Repérage d’équipements et appareillages

Diamètre	0 mm	Halogène	Non

CC-H 15/60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

