

**ETO CC 15/60 TRANSPAR.**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Figure similaire

**Informations générales de commande**

Version	ClipCard, Accessoires, 15 x 60 mm, transparent
Référence	<a href="#">1880840000</a>
Type	ETO CC 15/60 TRANSPAR.
GTIN (EAN)	4032248481217
Qté.	10 Pièce

## ETO CC 15/60 TRANSPAR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Technical data

#### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

#### Dimensions et poids

Profondeur	1 mm	Profondeur (pouces)	0.0394 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch
Largeur	60 mm	Largeur (pouces)	2.3622 inch
Poids net	11.1 g		

#### Températures

plage de température d'utilisation	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

#### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

#### Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

#### Caractéristiques générales

Adhésif	Acrylcopolymère permanent	
Nombre par feuille	57	
Version	autoadhésif	
Largeur	60 mm	
Classe d'infiammabilità selon UL 94	V-2	
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	
Couleur	transparent	
Halogène	Non	
Matériau de base	Film polyester	
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MultiCard
Industries recommandées	Machines	
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Accessories	
plage de température d'utilisation	-40...100 °C	

#### Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non
----------	-----

**ETO CC 15/60 TRANSPAR.**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

