

THM WO VIN 49.5/57.1 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Figure similaire

Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

Informations générales de commande

Version	THM, Repères de fils et de câbles, 6 - 12.1 mm, 49.53 x 57.1 mm, blanc
Référence	1882900000
Type	THM WO VIN 49.5/57.1 WS
GTIN (EAN)	4032248486991
Qté.	1 Pièce

THM WO VIN 49.5/57.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.07 mm	Profondeur (pouces)	0.0026 inch
Hauteur	49.53 mm	Hauteur (pouces)	1.95 inch
Largeur	57.1 mm	Largeur (pouces)	2.248 inch
Poids net	632 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...80 °C
------------------------------------	-------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate		
Couleur du matériau selon code couleurs	9		
Type d'impression	vierge		
Version	autoadhésif		
Largeur	57.1 mm		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C		
Couleur	blanc		
Halogène	Oui		
Matériau de base	Film vinyle		
Caractères imprimés	sans		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Rouleau d'étiquettes	
Taille de plage de repérage	19.05 x 49.53 mm		
Agrément selon UL 969	Oui		
imprimante compatible	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS		
Nombre de repérages par combinaison	1 Label reel = Conductor and cable markers		
plage de température d'utilisation	-40...80 °C		
Nombre par rouleau	1000		

Repères de fils et de câbles

Halogène	Oui	Section de raccordement du conducteur, 400 mm ² max.
Section de raccordement du conducteur, 0.75 mm ² min.		Diamètre extérieur du conducteur, max. 12.1 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min. 6 mm		Largeur de la zone de texte 49.53 mm
Hauteur de la zone de texte 19.05 mm		Diamètre extérieur du conducteur 6 - 12.1 mm

Date de création 08.07.2026 06:04:35 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

Caractéristiques techniques

Section de raccordement de conducteur 0.75 - 400 mm²

THM WO VIN 49.5/57.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

