STR CC 15/49 TRANSPARENT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Figure similaire

Informations générales de commande

Version	ClipCard, Accessoires, 15 x 49 mm, transparent
Référence	<u>1888300000</u>
Туре	STR CC 15/49 TRANSPARENT
GTIN (EAN)	4032248494170
Qté.	40 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins



STR CC 15/49 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Conforme

A	arén	nent	s
_	4. 6		•

ROHS

Dimensions et poids					
Profondeur	0.5 mm	Profondeur (pouces)	0.0197 inch		
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch		
Largeur	49 mm	Largeur (pouces)	1.9291 inch		
Poids net	0.42 g				

Températures

-20...80 °C plage de température d'utilisation

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Version	autoadhésif		
Largeur	49 mm		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	НВ		
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C		
Couleur	transparent		
Halogène	Non		
Matériau de base	PVC		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MultiCard	
Industries recommandées	Machines		
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Accessories		
plage de température d'utilisation	-2080 °C		

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non		

2 Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

STR CC 15/49 TRANSPARENT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

