STR CC 15/17 TRANSPARENT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Figure similaire

Informations générales de commande

Version	ClipCard, Accessoires, 15 x 17 mm, transparent
Référence	<u>1888310000</u>
Туре	STR CC 15/17 TRANSPARENT
GTIN (EAN)	4032248494187
Qté.	80 Pièce

Weidmüller **3**

STR CC 15/17 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Conforme

Δι	arém	ante
\neg	41 6111	CIILO

ROHS

Dimensions et poids					
Profondeur	0.5 mm	Profondeur (pouces)	0.0197 inch		
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch		
Largeur	17 mm	Largeur (pouces)	0.6693 inch		
Poids net	0.17 g				

Températures

plage de température d'utilisation -20...80 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Version	autoadhésif		
Largeur	17 mm		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	НВ		
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C		
Couleur	transparent		
Halogène	Non		
Matériau de base	PVC		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	N	ЛultiCard
Industries recommandées	Machines		
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Accessories		
plage de température d'utilisation	-2080 °C		

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non		

Niveau du catalogue / Dessins