

**SCREWTY- M12 F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

L'outil idéal pour tout type d'application

Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

**Informations générales de commande**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Version    | Outil de serrage pour connecteur M12 |
| Référence  | <a href="#">1900020000</a>           |
| Type       | SCREWTY- M12 F                       |
| GTIN (EAN) | 4032248375851                        |
| Qté.       | 1 Pièce                              |
| Emballage  | Carton                               |

**SCREWTY- M12 F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|           |         |                   |             |
|-----------|---------|-------------------|-------------|
| Largeur   | 38.2 mm | Largeur (pouces)  | 1.5039 inch |
| Longueur  | 220 mm  | Longueur (pouces) | 8.6614 inch |
| Poids net | 147.4 g |                   |             |

**Conformité environnementale du produit**

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté                             |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 |             |             |

**Caractéristiques techniques**

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Description de l'article | Outil pour presse-étoupes<br>pour répartiteurs SAI taille<br>M12F |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|

**Note importante**

|                             |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informations sur le produit | Livraison avec : <ul style="list-style-type: none"><li>• Poignée standard 1/4 pouce</li><li>• Fixation M12F pour connecteurs personnalisables</li></ul> |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|