

**SCREWTY- M12 F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



L'outil idéal pour tout type d'application  
Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

**Informations générales de commande**

Version	Outil de serrage pour connecteur M12
Référence	<a href="#">1900020000</a>
Type	SCREWTY- M12 F
GTIN (EAN)	403224837585 1
Qté.	1 Pièce
Emballage	Carton

**SCREWTY- M12 F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	38.2 mm	Largeur (pouces)	1.5039 inch
Longueur	220 mm	Longueur (pouces)	8.6614 inch
Poids net	147.4 g		

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Outil pour presse-étoupes pour répartiteurs SAI taille M12F
--------------------------	---

**Note importante**

Informations sur le produit	Livraison avec : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poignée standard 1/4 pouce</li> <li>• Fixation M12F pour connecteurs personnalisables</li> </ul>
-----------------------------	--