

SCREWTY M12 KO O. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Les accessoires Screwty® sont indiqués pour les connecteurs débrochables ronds M 12, avec une dimension extérieure du moletage de $14,5 \pm 0,3$ mm. Le couple de raccordement est de 0,8-1,2 Nm.

Informations générales de commande

Version	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines
Référence	1900100000
Type	SCREWTY M12 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409952
Qté.	1 Pièce
Emballage	Sac plastique

SCREWTY M12 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensions et poids**

Poids net 16 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

Outils à couper

Filetage du raccordement	M12	Taille	14.5 mm
--------------------------	-----	--------	---------