

**SCREWTY M12 KO O. SD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les accessoires Screwty® sont indiqués pour les connecteurs débrochables ronds M12, avec une dimension extérieure du moletage de  $14,5 \pm 0,3$  mm. Le couple de raccordement est de 0,8-1,2 Nm.

**Informations générales de commande**

Version	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines
Référence	<a href="#">1900100000</a>
Type	SCREWTY M12 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409952
Qté.	1 Pièce
Emballage	Sac plastique

## SCREWTY M12 KO O. SD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net	14.5 g
-----------	--------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

### Outils à couper

Filetage du raccordement	M12	Taille	14.5 mm
--------------------------	-----	--------	---------