

SCREWTY M8 KO O. SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les accessoires Screwty® sont indiqués pour les connecteurs débrochables ronds M8, avec une dimension extérieure du moletage de $10 \pm 0,3$ mm. Le couple de raccordement est de 0,5-0,6 Nm.

Informations générales de commande

Version	Adaptateur d'outil pour presse-étoupes pour lignes M8 moulées
Référence	1900110000
Type	SCREWTY M8 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409969
Qté.	1 Pièce
Emballage	Sac plastique

SCREWTY M8 KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	11.44 g
-----------	---------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

Outils à couper

Filetage du raccordement	M8	Taille	10 mm
--------------------------	----	--------	-------