

**SCREWTY M8 KO O. SD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les accessoires Screwty® sont indiqués pour les connecteurs débrochables ronds M8, avec une dimension extérieure du moletage de  $10 \pm 0,3$  mm. Le couple de raccordement est de 0,5-0,6 Nm.

**Informations générales de commande**

Version	Cable gland tool adapter for moulded M8 lines
Référence	<a href="#">1900110000</a>
Type	SCREWTY M8 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409969
Qté.	1 Pièce
Emballage	Sac plastique

## SCREWTY M8 KO O. SD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net	11.44 g
-----------	---------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

### Outils à couper

Filetage du raccordement	M8	Taille	10 mm
--------------------------	----	--------	-------