SCREWTY M8 KO O. SD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Les accessoires Screwty® sont indiqués pour les connecteurs débrochables ronds M8, avec une dimension extérieure du moletage de 10 ± 0.3 mm. Le couple de raccordement est de 0.5-0.6 Nm.

Informations générales de commande

Version	Adaptateur d'outil pour presse-étoupes pour lignes
	M8 moulées
Référence	<u>1900110000</u>
Туре	SCREWTY M8 KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409969
Qté.	1 Pièce
Emballage	Sac plastique

Niveau du catalogue / Dessins

SCREWTY M8 KO O. SD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et	

Poids net	11.44 a

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Classifications

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-01-90-90	ECLASS 12.0	21-01-90-90
ECLASS 13.0	21-01-90-90	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

Outils à couper

Filetage du raccordement	M8	Taille	10 mm	

Niveau du catalogue / Dessins