Fiche de données

SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les accessoires Screwty® sont indiqués pour les connecteurs débrochables ronds M12 à équiper, avec une dimension extérieure du moletage de 19,8 ±0,3 mm. Le couple de raccordement est de 0,8-1,2 Nm.

Informations générales de commande

Version	Adaptateur d'outil pour presse-étoupes pour connecteurs M12
Référence	1900120000
Type	SCREWTY M12F KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409976
Qté.	1 Pièce
Emballage	Sac plastique

Fiche de données

SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	17.8 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

Outils à couper

Filetage du raccordement	M12	Taille	19.8 mm