

### SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Les accessoires Screwty® sont indiqués pour les connecteurs débrochables ronds M12 à équiper, avec une dimension extérieure du moletage de  $19,8 \pm 0,3$  mm. Le couple de raccordement est de 0,8-1,2 Nm.

#### Informations générales de commande

Version	Cable gland tool adapter for M12 connectors
Référence	<a href="#">1900120000</a>
Type	SCREWTY M12F KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409976
Qté.	1 Pièce
Emballage	Sac plastique

**SCREWTY M12F KO O. SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 17.8 g

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-01-90-90	ECLASS 12.0	21-01-90-90
ECLASS 13.0	21-01-90-90	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

**Outils à couper**

Filetage du raccordement	M12	Taille	19.8 mm
--------------------------	-----	--------	---------