## **SCREWTY M12F KO O. SD**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Les accessoires Screwty® sont indiqués pour les connecteurs débrochables ronds M12 à équiper, avec une dimension extérieure du moletage de 19,8  $\pm$ 0,3 mm. Le couple de raccordement est de 0,8-1,2 Nm.

### Informations générales de commande

Version	Cable gland tool adapter for M12 connectors	
Référence	<u>1900120000</u>	
Туре	SCREWTY M12F KO O. SD	
GTIN (EAN)	4032248409976	
Qté.	1 Pièce	
Emballage	Sac plastique	

Niveau du catalogue / Dessins

## **SCREWTY M12F KO O. SD**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

ension	

Poids net	17.8 a

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

#### Classifications

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-01-90-90	ECLASS 12.0	21-01-90-90
ECLASS 13.0	21-01-90-90	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

### Outils à couper

Filetage du raccordement	M12	Taille	19.8 mm

Niveau du catalogue / Dessins