

SCREWTY M8F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les accessoires Screwty® sont indiqués pour les connecteurs débrochables ronds M8 à équiper, avec une dimension extérieure du moletage de $11,9 \pm 0,3$ mm. Le couple de raccordement est de 0,5-0,6 Nm.

Informations générales de commande

Version	Cable gland tool adapter for M8 connectors
Référence	1900130000
Type	SCREWTY M8F KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248431267
Qté.	1 Pièce
Emballage	Sac plastique

SCREWTY M8F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 13.2 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-01-90-90	ECLASS 12.0	21-01-90-90
ECLASS 13.0	21-01-90-90	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

Outils à couper

Filetage du raccordement	M8	Taille	11.9 mm
--------------------------	----	--------	---------