

SAIH-4X0,25(PVC)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller offre une vaste gamme de câbles pour capteurs / actionneurs. Nous fournissons à la fois des câbles pour capteurs, des câbles de bus et de vanne de tailles et longueurs diverses. Si vous ne trouvez pas un produit spécifique ou un produit de la longueur désirée, n'hésitez pas à nous contacter.

Informations générales de commande

Version	Câble capteurs/actionneurs, Nombre de pôles : 4, Blindé: Non, Matériau de la gaine: PVC, Halogène: Oui
Référence	1902170000
Type	SAIH-4X0,25(PVC)
GTIN (EAN)	4032248516018
Qté.	100 M

SAIH-4X0,25(PVC)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Poids net

25 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

REACH SVHC

Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0

EC003250

ETIM 10.0

EC003250

ECLASS 15.0

27-06-01-06

ETIM 9.0

EC003250

ECLASS 14.0

27-06-01-06

Caractéristiques techniques câble

Couleur de la gaine

noir

Tenue aux huiles

Conforme à la norme CEI 60811:404

Utilisation sur chaîne porte-câbles

Non

Section du conducteur

0.25 mm²

Nombre de conducteurs

4

Blindé

Non

Halogène

Oui

Isolation

PVC

Section max. du conducteur (Impression/en ligne)

0.25 mm²

Résistance à la flamme

in accordance with IEC 60332-1

Matériau de la gaine

PVC

Longueur du câble configurable

Non

Gaine selon UL AWM

2464 (80 °C / 300 V)

Résistance de soudage

Non

Codage couleur

brun, blanc, bleu, noir

Résistance à la torsion

0 °/m

Plage de température, fixe

-30...80 °C

Tropicalisé (résistant aux perles de soudure)

Non

Plage de température, en mouvement

-5...80 °C

Nombre de pôles

4

Diamètre extérieur

4.8 mm ± 0.2 mm