

### TS15 155 KLIPPON K3 CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Série Klippon® K, accessoires

#### Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 15, Largeur: 155 mm, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
Référence	<a href="#">1910030000</a>
Type	TS15 155 KLIPPON K3 CSS
GTIN (EAN)	4032248536948
Qté.	1 Pièce

**TS15 155 KLIPPON K3 CSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	7.5 mm	Profondeur (pouces)	0.2953 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch
Largeur	155 mm	Largeur (pouces)	6.1024 inch
Poids net	25 g		

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**Caractéristiques générales**

Résistance du matériau	1 mm	Instruction de montage	Montage direct
Normes	DIN EN 60715	Surface	zingué, chromé
Tenue aux chocs	10.00 J	Matériau de base	Acier
Cote de tampon	4,5 x 20 mm		

**Caractéristiques générales accessoires**

Résistance du matériau	1 mm	Surface	zingué, chromé
Matériau de base	Acier	Cote de tampon	4,5 x 20 mm