

TS15 164 KLIPPON K31 CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 15, Largeur: 164 mm, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
Référence	1910040000
Type	TS15 164 KLIPPON K31 CSS
GTIN (EAN)	4032248536955
Qté.	1 Pièce

TS15 164 KLIPPON K31 CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	7.5 mm	Profondeur (pouces)	0.2953 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch
Largeur	164 mm	Largeur (pouces)	6.4567 inch
Poids net	25 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Caractéristiques générales

Résistance du matériau	1 mm	Instruction de montage	Montage direct
Normes	DIN EN 60715	Surface	zingué, chromé
Tenue aux chocs	10.00 J	Matériau de base	Acier
Cote de tampon	4,5 x 20 mm		

Caractéristiques générales accessoires

Résistance du matériau	1 mm	Surface	zingué, chromé
Matériau de base	Acier	Cote de tampon	4,5 x 20 mm