

## TS35 105 KLIPPON K41/POK4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Série Klippon® K, accessoires

### Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 105 mm, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
Référence	<a href="#">1910070000</a>
Type	TS35 105 KLIPPON K41/POK4
GTIN (EAN)	4032248536986
Qté.	1 Pièce

## TS35 105 KLIPPON K41/POK4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Profondeur	7.5 mm	Profondeur (pouces)	0.2953 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1.378 inch
Largeur	105 mm	Largeur (pouces)	4.1338 inch
Poids net	58.24 g		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

### Caractéristiques générales

Résistance du matériau	1 mm	Instruction de montage	Montage direct
Normes	DIN EN 60715	Surface	zingué, chromé
Tenue aux chocs	10.00 J	Matériau de base	Acier
Cote de tampon	6,3 x 20 mm		

### Caractéristiques générales accessoires

Résistance du matériau	1 mm	Surface	zingué, chromé
Matériau de base	Acier	Cote de tampon	6,3 x 20 mm