

ESO 8/20 DIN A4 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com




Figure similaire

Informations générales de commande

Version	Repères de bornes, Repérages d'inserts, 20 x 7 mm, jaune
Référence	1919900000
Type	ESO 8/20 DIN A4 GE
GTIN (EAN)	4032248556908
Qté.	10 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2025-08-31T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	ELS 8/20 MM GE

ESO 8/20 DIN A4 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Caractéristiques techniques

www.weidmueller.com

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	1 mm	Profondeur (pouces)	0.0394 inch
Hauteur	20 mm	Hauteur (pouces)	0.7874 inch
Largeur	7 mm	Largeur (pouces)	0.2756 inch
Poids net	13.5 g		

Températures

plage de température d'utilisation -40...80 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Caractéristiques générales

Couleur du matériau selon code couleurs	4		
Orientation de l'impression	horizontal et vertical		
Nombre par feuille	342		
Largeur	7 mm		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB		
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C		
Couleur	jaune		
Matériau de base	Papier		
Caractères imprimés	sans		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Feuille d'étiquettes	
Nombre de repérages par combinaison	1 Label sheet = Insert markers		
plage de température d'utilisation	-40...80 °C		

Fiche de données

ESO 8/20 DIN A4 GE

Dessins



ESO 8/20 DIN A4 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

WKM pour étiquette à glisser



La poche transparente et sans halogène du WKM offre une protection exceptionnelle contre les influences environnementales. La fixation ferme par collier de serrage lui permet de s'adapter à pratiquement toutes les sections de conducteur.

Les étiquettes marquées au préalable sont simplement placées dans le support WKM et fixées avec la barrette de fermeture. Les repères de câbles WKM sont la solution idéale pour une efficacité maximale du repérage sur site.

- Les avantages de l'utilisation des repères de câbles WKM
- Les étiquettes en papier et polyester peuvent être imprimées individuellement avec une imprimante de bureau conventionnelle
 - La conception robuste en association avec les étiquettes MultiCard ELS garantit une protection maximale contre les influences extérieures

Informations générales de commande

Type	WKM 8/20	Version	
Référence	1753490000	WKM, Repères de fils et de câbles, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Repères	
GTIN (EAN)	4032248010615	de fils et de câbles, transparent	
Qté.	50 ST		