# **STR CC 30/60 TRANSPARENT**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Figure similaire

## Informations générales de commande

Version	ClipCard, Accessoires, 30 x 60 mm, transparent
Référence	<u>1934450000</u>
Туре	STR CC 30/60 TRANSPARENT
GTIN (EAN)	4032248590988
Qté.	10 Pièce



# **STR CC 30/60 TRANSPARENT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Conforme

A	arén	nent	s
_	4. 6		•

ROHS

Dimensions et poids					
Profondeur	0.5 mm	Profondeur (pouces)	0.0197 inch		
Hauteur	30 mm	Hauteur (pouces)	1.1811 inch		
Largeur	60 mm	Largeur (pouces)	2.3622 inch		
Poids net	1.1 g				

#### **Températures**

plage de température d'utilisation -20...80 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

#### Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

# Caractéristiques générales

Version	autoadhésif		
Largeur	60 mm		
Classe d'inflammabilité selon UL 94	НВ		
Plage de température d'utilisation, max.	80 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C		
Couleur	transparent		
Halogène	Non		
Matériau de base	PVC		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement		MultiCard
Industries recommandées	Machines		
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Accessories		
plage de température d'utilisation	-2080 °C	·	

## Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non		

Niveau du catalogue / Dessins

# Fiche de données

# **STR CC 30/60 TRANSPARENT**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

