

**SAI-SCREWTY TOOL BOX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

L'outil idéal pour tout type d'application

Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

**Informations générales de commande**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Version    | Outil de serrage                  |
| Référence  | <a href="#">1939170000</a>        |
| Type       | SAI-SCREWTY TOOL BOX              |
| GTIN (EAN) | 4032248615490                     |
| Qté.       | 1 Pièce                           |
| Emballage  | Étui en plastique + support moulé |

## SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 1320 g |
|-----------|--------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté                          |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | 94cdd44c-1fa6-459f-83e6-3e41b4ab9be6 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 |             |             |

## Outils à couper

|                         |      |                         |        |
|-------------------------|------|-------------------------|--------|
| Réglage du couple, max. | 7 Nm | Réglage du couple, min. | 0.5 Nm |
|-------------------------|------|-------------------------|--------|

## Note importante

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informations sur le produit | Livraison avec : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tournevis dynamométrique 0,5-1,7 Nm + aide au réglage</li> <li>• Tournevis dynamométrique de 2,0 à 7,0 Nm</li> <li>• Lame amovible 1/4 pouce</li> <li>• Fixation M8 pour lignes moulées</li> <li>• Fixation M8F pour connecteurs personnalisables</li> <li>• Fixation M12 pour lignes moulées</li> <li>• Fixation M12F pour connecteurs personnalisables</li> <li>• Jeu de couteaux :<br/>Torx T8 / T10 / T20 / T25<br/>Clé Allen 2.5 / 3.0 / 4.0<br/>Cruciforme PH0 / PH1 / PH2<br/>Plate 0,5x3,0 / 0,6x3,5 / 0,8x4,0</li> <li>• Étui en plastique + support moulé</li> </ul> |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|