

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

Informations générales de commande

Version	Connecteurs à équiper, Filetage de montage: , Nombre de pôles:
Référence	1950270000
Type	SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA
GTIN (EAN)	4032248632794
Qté.	1 Pièce

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	16.72 g
-----------	---------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Matériau de base du boîtier	Acier inoxydable	Presse-étoupe	PG 9, M 20
-----------------------------	------------------	---------------	------------

Caractéristiques générales

Matériau de base du boîtier	Acier inoxydable	Presse-étoupe	PG 9, M 20
Matériau de base	PVC	Raccordement 2	Vis
Diamètre extérieur du conducteur	-		

Fiche de données

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Dessins

Schéma des pôles
