


HSS-HF 3/4 11.0-17.0/25Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractable flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Repères de fils, Repères de fils et de câbles, 11 - 17 mm, 25.4 x 31.8 mm, jaune |
| Référence | 1962020000 |
| Type | HSS-HF 3/4 11.0-17.0/25Y |
| GTIN (EAN) | 4032248642717 |
| Qté. | 2500 Pièce |

HSS-HF 3/4 11.0-17.0/25Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 0.77 mm | Profondeur (pouces) | 0.0303 inch |
| Hauteur | 25.4 mm | Hauteur (pouces) | 1 inch |
| Largeur | 31.8 mm | Largeur (pouces) | 1.252 inch |
| Poids net | 1.16 g | | |

Températures

plage de température d'utilisation -55...105 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| Couleur du matériau selon code couleurs | 4 | Type d'impression | vierge |
| Largeur | 31.8 mm | Plage de température d'utilisation, max. | 105 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -55 °C | Couleur | jaune |
| Halogène | Non | Matériau de base | Polyoléfine |
| Caractères imprimés | sans | Industries recommandées | Transports |
| imprimante compatible | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | plage de température d'utilisation | -55...105 °C |

Repères de fils et de câbles

| | | | |
|--|-------------------------|--|------------|
| Halogène | Non | Section de raccordement du conducteur, 70 mm ² max. | |
| Section de raccordement du conducteur, 35 mm ² min. | | Diamètre extérieur du conducteur, max. | 17 mm |
| Diamètre extérieur du conducteur, min. | 11 mm | Taux de rétractabilité | 2:1 |
| Température recommandée de retrait | 90 °C | Largeur de la zone de texte | 25.4 mm |
| Hauteur de la zone de texte | 30.54 mm | Diamètre extérieur du conducteur | 11 - 17 mm |
| Section de raccordement de conducteur | 35 - 70 mm ² | | |

HSS-HF 3/4 11.0-17.0/25Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com



Bestellhilfe

HSS-HF 1/8" 1,2-2,8 / 50 Y

- Y = Gelb (W=Weiß)
- 50,8 mm Hüslenlänge (oder 25,4 mm)
- geeigneter Leiterdurchmesser 1,2 - 2,8mm
- Max. Außendurchmesser 1/8" (bzw. 3,2 mm)
- HF = Halogenfrei nach VDE 0472-615
- HSS = Heat Shrinkable Sleeve (wärmeschrumpfender Schlauch)

HSS-HF 3/4 11.0-17.0/25Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| Type | RIBBON MM-HS 60/300 SW | Version | |
| Référence | 2448880000 | Ruban de couleur | |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | | |
| Qté. | 1 ST | | |

THM MULTIMARK




Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Type | MULTIMARK ROLLER 115 | Version | |
| Référence | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| Qté. | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Type | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Version | |
| Référence | 2672590000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | | |
| Qté. | 1 ST | | |