

IE-PH-V05M



Connecteur débrochable HDC selon CEI 61076-3-106
Var.5 en métal, boîtier vide

Informations générales de commande

Version	Boîtier vide, Boîtier du connecteur, Variante 5 selon IEC 61076-3-106, IP67
Référence	1962540000
Type	IE-PH-V05M
GTIN (EAN)	4032248644674
Qté.	10 Pièce

IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E316369

Dimensions et poids

Profondeur	78 mm	Profondeur (pouces)	3.0709 inch
Hauteur	26.7 mm	Hauteur (pouces)	1.0512 inch
Largeur	26.7 mm	Largeur (pouces)	1.0512 inch
Poids net	76.9 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Classifications

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Caractéristiques générales

Couleur	autres	Matériau de base du boîtier	Aluminium injecté
Degré de protection	IP67	Cycles d'enchâssage	750

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 5	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	------------------------	--------------------------	---------

Dessins

Dessin coté

