

IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI
61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) en métal, boîtier vide

Informations générales de commande

Version	Boîtier vide, Boîtier du connecteur, Variante 1 selon IEC 61076-3-106, IP67
Référence	1962550000
Type	IE-PH-V01M
GTIN (EAN)	4032248644681
Qté.	10 Pièce

IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	76 mm	Profondeur (pouces)	2.9921 inch
Hauteur	30 mm	Hauteur (pouces)	1.1811 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1.1811 inch
Poids net	96.7 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Classifications

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Caractéristiques générales

Couleur	autres	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	750

Normes générales

Norme de connecteur IEC 61076-3-106 Var. 1


IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Dessin coté



IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

RJ45



Inserts RJ45 pour connecteurs à prise de raccordement mâle ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC et boîtiers de jonction IE-OM... ; IE-OP... ; IE-CC...

Informations générales de commande

Type	IE-PI-RJ45-FH	Version
Référence	1962730000	Insert connecteur RJ45 IDC, Insert connecteur sans outil, TIA-568A,
GTIN (EAN)	4032248654017	EIA/TIA T568 B, PROFINET
Qté.	10 ST	
Type	IE-PI-RJ45-TH	Version
Référence	1962720000	Insert connecteur RJ45 IDC, Insert connecteur à sertir
GTIN (EAN)	4032248644834	
Qté.	10 ST	

LWL-LC




Inserts FO LC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14

Informations générales de commande

Type	IE-PI-2LC-MM	Version
Référence	1962780000	Insert LC, Insert connecteur 2 LC, multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
Qté.	10 ST	

Hybrid



Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14

IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	IE-PI-HYB-10P	Version	
Référence	1068990000	Insert, Pour insert connecteur, Hybride	
GTIN (EAN)	4032248823963		
Qté.	1 ST		
Type	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Version	
Référence	1096180000	Contact à sertir, Pour insert connecteur, Hybride	
GTIN (EAN)	4032248869152		
Qté.	300 ST		

Capuchons de protection contre la poussière




Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Type	IE-PP-V01P	Version	
Référence	1965690000	Capot de protection boîtier	
GTIN (EAN)	4032248653911		
Qté.	10 ST		

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ESG 9/11 K MC NE WS	Version	
Référence	1857440000	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 11 mm, PA	
GTIN (EAN)	4032248402731	66, Couleur: blanc, autoadhésif	
Qté.	200 ST		

IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

LWL-SC

Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14



Informations générales de commande

Type	IE-PI-SCRJ-SM	Version	
Référence	1067390000	Insert SC, Connecteur SCRJ, monomode	
GTIN (EAN)	4032248820863		
Qté.	10 ST		
Type	IE-PI-SCRJ-POF	Version	
Référence	1067410000	Insert SC, Connecteur SCRJ, POF	
GTIN (EAN)	4032248820870		
Qté.	10 ST		