



Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI
61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) en métal, boîtier vide

Informations générales de commande

Version	Boîtier vide, Boîtier de connecteur avec protection anticoudage, Variante 1 selon IEC 61076-3-106, IP67
Référence	1962560000
Type	IE-PH-V01M-BP
GTIN (EAN)	4032248644698
Qté.	10 Pièce

IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	126 mm	Profondeur (pouces)	4.9606 inch
Hauteur	30 mm	Hauteur (pouces)	1.1811 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1.1811 inch
Poids net	128.24 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Classifications

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Caractéristiques générales

Couleur	autres	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	750

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

Dessins

Dessin coté

