

## IE-PS-V05M-RJ45-FH



Connecteur débrochable HDC selon CEI 61076-3-106  
Var.5 en métal avec insert RJ45

### Informations générales de commande

Version	Connecteur RJ45 sans outil, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence	<a href="#">1963200000</a>
Type	IE-PS-V05M-RJ45-FH
GTIN (EAN)	4032248651689
Qté.	10 Pièce

## IE-PS-V05M-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
N° de certificat (cULus)	E316369

## Dimensions et poids

Poids net	90.87 g
-----------	---------

## Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

## Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	IDC
Description de l'article	Variante 5	Couleur	noir
Matériau de base du boîtier	Aluminium injecté	Diamètre de l#92isolation, min.	0.85 mm
Diamètre de l#92isolation, max.	1.6 mm	Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Surface du contact	Or sur nickel	Diamètre du raccordement, rigide	0.4...0.64 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)	AWG 24...AWG 22	Diamètre du raccordement, flexible	0.48...0.76 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)	AWG 26...AWG 22	Classification MICE M	M3
Classification MICE I	I3	Classification MICE C	C1
Classification MICE E	E3	Diamètre de la gaine, min.	5 mm
Diamètre de la gaine, max.	12 mm	Blindage	Boîtier complet 360°
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	750
Capacité de nouveau raccordement	≥ 10 cycles (pour une section identique ou supérieure)		

## Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51	Installations de câblage de communication spécifiques à l'application	Manuel d'installation PROFINET
N° de certificat (cULus)	E316369		

**Caractéristiques techniques**

**Propriétés électriques**


Rigidité diélectrique, contact - blindage  $\geq 1500$  V AC/DC

Rigidité diélectrique, contact - contact  $\geq 1000$  V AC/DC

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessin coté**



## Accessoires

### Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

### Informations générales de commande

Type	IE-PP-V05M	Version	
Référence	<a href="#">1968920000</a>	Capot de protection pour coffret à bride	
GTIN (EAN)	4032248692668		
Qté.	10 ST		