

IE-PS-V01M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI
61076-3-106 Var.1 insert (EtherNet/IP) RJ45 en métal
avec insert SC

Informations générales de commande

Version	Connecteur fibre optique, Version 1, SC-RJ POF, IP67
Référence	1963280000
Type	IE-PS-V01M-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248651757
Qté.	10 Pièce

IE-PS-V01M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	87 mm	Profondeur (pouces)	3.4252 inch
Hauteur	30 mm	Hauteur (pouces)	1.1811 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1.1811 inch
Poids net	125.5 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Classifications

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Caractéristiques générales


Description de l'article	Version 1, SC-RJ POF	Couleur	autres
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Diamètre de la gaine, max.	10 mm
Diamètre de la gaine, min.	5 mm	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	500	Type de fibre	FOP
Perte d'insertion	Monomode 0,5 dB, Multimode 0,4 dB, ≤ POF 1,0 dB	Raccordement 1	SCRJ
Raccordement 2	Technique de raccordement rapide : sertissage, découpe	Utilisation Matériau du boîtier	PA, Zinc injecté sous pression
Affaiblissement de réflexion	Monomode 40 dB ; multimode 30 dB		

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
---------------------	---

Dessins

Dessin coté



IE-PS-V01M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

LWL-SC

Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14




Informations générales de commande

Type	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Version	
Référence	1278430000	Connecteur fibre optique, Douille de sertissage de rechange, IP67 avec boîtier	
GTIN (EAN)	4050118069136		
Qté.	100 ST		

Kits de sertissage

Kits de sertissage



Informations générales de commande

Type	TOOL SET IE-POF	Version	
Référence	1208930000	Pince à sertir: HTX-IE-POF, Outil à dénuder: Multi-Stripax IE-POF	
GTIN (EAN)	4032248990283		
Qté.	1 ST		

Capuchons de protection contre la poussière

Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.



Informations générales de commande

Type	IE-PP-V01P	Version	
Référence	1965690000	Capot de protection boîtier	
GTIN (EAN)	4032248653911		
Qté.	10 ST		

Accessoires

www.weidmueller.com

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ESG 9/11 K MC NE WS	Version	
Référence	1857440000	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 11 mm, PA	
GTIN (EAN)	4032248402731	66, Couleur: blanc, autoadhésif	
Qté.	200 ST		