

IE-PS-V01M-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI
61076-3-106 Var.1 insert (EtherNet/IP) RJ45 en métal
avec insert SC

Informations générales de commande

Version	Connecteur fibre optique, Variante 1, SC-RJ POF, avec protection anticoudage, IP67
Référence	1963290000
Type	IE-PS-V01M-2SC-POF-BP
GTIN (EAN)	4032248651764
Qté.	10 Pièce

IE-PS-V01M-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	137 mm	Profondeur (pouces)	5.3937 inch
Hauteur	30 mm	Hauteur (pouces)	1.1811 inch
Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1.1811 inch
Poids net	158.2 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Classifications

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Caractéristiques générales

Description de l'article	Variante 1, SC-RJ POF, avec protection anticou dage	Couleur	autres
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Diamètre de la gaine, max.	10 mm
Diamètre de la gaine, min.	5 mm	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	500	Type de fibre	FOP
Perte d'insertion	Monomode 0,5 dB, Multimode 0,4 dB, ≤ POF 1,0 dB	Raccordement 1	SCRJ
Raccordement 2	Technique de raccordement rapide : sertissage, découpe	Utilisation Matériau du boîtier	PA, Zinc injecté sous pression
Affaiblissement de réflexion	Monomode 40 dB ; multimode 30 dB		


Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
---------------------	--------------------------------------

Dessins

www.weidmueller.com

Dessin coté



IE-PS-V01M-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Kits de sertissage



Kits de sertissage

Informations générales de commande

Type	TOOL SET IE-POF	Version	
Référence	1208930000	Pince à sertir: HTX-IE-POF, Outil à dénuder: Multi-Stripax IE-POF	
GTIN (EAN)	4032248990283		
Qté.	1 ST		

Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Type	IE-PP-V01P	Version	
Référence	1965690000	Capot de protection boîtier	
GTIN (EAN)	4032248653911		
Qté.	10 ST		

Accessoires

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ESG 9/11 K MC NE WS	Version	
Référence	1857440000	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 11 mm, PA	
GTIN (EAN)	4032248402731	66, Couleur: blanc, autoadhésif	
Qté.	200 ST		