



Connecteur débrochable PushPull selon CEI  
61076-3-106 Var.4 (CEI 24702) en plastique avec insert  
SC

### Informations générales de commande

Version	Connecteur fibre optique, Version 4, SC-RJ POF, IP67
Référence	<a href="#">1963380000</a>
Type	IE-PS-V04P-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248651856
Qté.	10 Pièce

## IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	81.3 mm	Profondeur (pouces)	3.2008 inch
Hauteur	20.1 mm	Hauteur (pouces)	0.7913 inch
Largeur	20.2 mm	Largeur (pouces)	0.7953 inch
Poids net	33.6 g		

## Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Classifications

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

## Caractéristiques générales

Description de l'article	Version 4, SC-RJ POF	Couleur	autres
Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0	Diamètre de la gaine, max.	10 mm
Diamètre de la gaine, min.	5 mm	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	500	Type de fibre	FOP
Perte d'insertion	Monomode 0,5 dB, Multimode 0,4 dB, ≤ POF 1,0 dB	Raccordement 1	SCRJ
Raccordement 2	Technique de raccordement rapide : sertissage, découpe	Utilisation Matériau du boîtier	PA, Zinc injecté sous pression
Affaiblissement de réflexion	Monomode 40 dB ; multimode 30 dB		

## Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24
---------------------	---


**IE-PS-V04P-2SC-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

**Dessin coté**



## IE-PS-V04P-2SC-POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### LWL-SC

Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14




#### Informations générales de commande

Type	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Version	
Référence	<a href="#">1278430000</a>	Connecteur fibre optique, Douille de sertissage de rechange, IP67 avec boîtier	
GTIN (EAN)	4050118069136		
Qté.	100 ST		

### Kits de sertissage

Kits de sertissage



#### Informations générales de commande

Type	TOOL SET IE-POF	Version	
Référence	<a href="#">1208930000</a>	Pince à sertir: HTX-IE-POF, Outil à dénuder: Multi-Stripax IE-POF	
GTIN (EAN)	4032248990283		
Qté.	1 ST		

### Capuchons de protection contre la poussière

Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.




#### Informations générales de commande

Type	IE-PP-V04P	Version	
Référence	<a href="#">1963890000</a>	Capot de protection boîtier	
GTIN (EAN)	4032248646319		
Qté.	10 ST		

## Accessoires

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

### Informations générales de commande

Type	ESG 9/11 K MC NE WS	Version	
Référence	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 11 mm, PA	
GTIN (EAN)	4032248402731	66, Couleur: blanc, autoadhésif	
Qté.	200 ST		