

IE-PS-V04P-2SC-SM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-106 Var.4 (CEI 24702) en plastique avec insert
SC

Informations générales de commande

Version	Connecteur fibre optique, Variante 4, SC-Duplex monomode, protection anticoudage, IP67
Référence	1963410000
Type	IE-PS-V04P-2SC-SM-BP
GTIN (EAN)	4032248651887
Qté.	10 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2025-04-08T00:00:00+02:00

IE-PS-V04P-2SC-SM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	129.8 mm	Profondeur (pouces)	5.1102 inch
Hauteur	20.1 mm	Hauteur (pouces)	0.7913 inch
Largeur	20.2 mm	Largeur (pouces)	0.7953 inch
Poids net	53.4 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Caractéristiques générales

Description de l'article	Variante 4, SC-Duplex monomode, protection anticoudage	Couleur	autres
Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0	Diamètre de la gaine, max.	10 mm
Diamètre de la gaine, min.	5 mm	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	500	Type de fibre	Unimodal
Perte d'insertion	Monomode 0,5 dB ; multimode 0,4 dB ; POF 1,5 dB	Raccordement 1	SCRJ
Raccordement 2	collage, sertissage, polissage	Utilisation Matériau du boîtier	PA, Zinc injecté sous pression
Affaiblissement de réflexion	Monomode 40 dB ; multimode 30 dB		

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24
---------------------	---


IE-PS-V04P-2SC-SM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



IE-PS-V04P-2SC-SM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Type	IE-PP-V04P	Version
Référence	1963890000	Capot de protection boîtier
GTIN (EAN)	4032248646319	
Qté.	10 ST	

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliquer sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ESG 9/11 K MC NE WS	Version
Référence	1857440000	ESG, Repérage d'’équipements et appareillages x 11 mm, PA
GTIN (EAN)	4032248402731	66, Couleur: blanc, autoadhésif
Qté.	200 ST	