


IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-106 Var.4 (CEI 24702) en plastique avec insert
SC

Informations générales de commande

Version	Bride FO, IP67, Variante 4, prolongateur de SCRJ vers 2*SC, Unimodal
Référence	1963420000
Type	IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645510
Qté.	10 Pièce

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	48.3 mm	Profondeur (pouces)	1.9016 inch
Hauteur	38 mm	Hauteur (pouces)	1.4961 inch
Largeur	27 mm	Largeur (pouces)	1.063 inch
Poids net	29.3 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Caractéristiques générales

Description de l'article	Variante 4, prolongateur de SCRJ vers 2*SC	Couleur	autres
Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	500	Type de fibre	Unimodal
Perte d'insertion	≤ 0,5 dB	Raccordement 1	SC
Raccordement 2	SCRJ	Affaiblissement de réflexion	≥ 40 dB

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-4, IEC 61754-24
---------------------	---

Découpe de montage



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws