



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-106 Var.4 (CEI 24702) en plastique avec insert
LC

Informations générales de commande

Version	Bride FO, IP67, Variante 4, prolongateur LC duplex, Unimodal
Référence	1963450000
Type	IE-BS-V04P-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	403224864554 1
Qté.	10 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	45.3 mm	Profondeur (pouces)	1.7835 inch
Hauteur	38 mm	Hauteur (pouces)	1.4961 inch
Largeur	27 mm	Largeur (pouces)	1.063 inch
Poids net	26.7 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Caractéristiques générales


Description de l'article	Variante 4, prolongateur LC duplex	Couleur	autres
Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	500	Type de fibre	Unimodal
Perte d'insertion	≤ 0,5 dB	Raccordement 1	LC Duplex
Raccordement 2	LC Duplex	Affaiblissement de réflexion	≥ 40 dB

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-20
---------------------	---

Dessins

Découpe de montage



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws