

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Connecteur débrochable PushPull selon CEI 61076-3-106 Var.4 (CEI 24702) en plastique avec insert LC

# Informations générales de commande

Version	Bride FO, IP67, Variante 4, prolongateur LC duplex, Unimodal
Référence	<u>1963450000</u>
Туре	IE-BS-V04P-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645541
Qté.	10 Pièce



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments			
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Durfondous	45.2	Due for a decorate and a	1 700F in all
Profondeur	45.3 mm	Profondeur (pouces)	1.7835 inch
Hauteur	38 mm	Hauteur (pouces)	1.4961 inch 1.063 inch
Largeur Poids net	27 mm	Largeur (pouces)	1.063 Inch
Polas net	26.7 g		
Températures			
Température de stockage		Température de fonctionnement	-40 °C70 °C
Température de pose			
Conformité environneme	ntale du produit		'
Statut de conformité RoHS	Canforma con a systematica		
REACH SVHC	Conforme sans exemption	0.10/ an naida	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de	U, I % en polas	
Classifications			
ETIM 6.0	EC000752	ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 9.1	19-17-01-16
ECLASS 10.0	19-17-01-16	ECLASS 11.0	19-17-01-16
ECLASS 12.0	19-17-01-16	ECLASS 13.0	19-17-01-16
ECLASS 14.0	19-17-01-16	ECLASS 15.0	19-17-01-16
Caractéristiques générale	es		
Description de l'article	Variante 4, prolongateur LC duplex	Couleur	autres
Matériau de base du boîtier	PA UL 94 VO	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	500	Type de fibre	Unimodal
Perte d'insertion	≤ 0,5 dB	Raccordement 1	LC Duplex
Raccordement 2	LC Duplex	Affaiblissement de réflexion	≥ 40 dB
Normes générales			
Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 4,		
Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 var. 4,		

Niveau du catalogue / Dessins




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Dessins**

#### Découpe de montage



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

#### Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

#### Informations générales de commande

Туре	IE-BP-V04P	Version
Référence	<u>1963900000</u>	Capot de protection pour coffret à bride
GTIN (EAN)	4032248646326	
Qté.	10 ST	

#### Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil:

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

#### Informations générales de commande

miorinations generales as communities			
Туре	ESG 9/11 K MC NE WS	Version	
Référence	<u>1857440000</u>	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 11 mm, PA	
GTIN (EAN)	4032248402731	66, Couleur: blanc, autoadhésif	
Qté.	200 ST		

Date de création 11.11.2025 08:49:16 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 4