



Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI  
61076-3-106 Var.1 insert (EtherNet/IP) RJ45 en métal  
avec insert RJ45

### Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Bride RJ45, IP67, Variante 1 métallique, prolongateur RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Référence  | <a href="#">1963470000</a>  |
| Type       | IE-BS-V01M-RJ45-C   |
| GTIN (EAN) | 4032248645565   |
| Qté.       | 10 Pièce  |

## IE-BS-V01M-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E316369

## Dimensions et poids

|           |        |                  |             |
|-----------|--------|------------------|-------------|
| Hauteur   | 32 mm  | Hauteur (pouces) | 1.2598 inch |
| Largeur   | 32 mm  | Largeur (pouces) | 1.2598 inch |
| Poids net | 72.8 g |                  |             |

## Températures

|                         |                               |                |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | Température de fonctionnement | -40 °C...70 °C |
| Température de pose     |                               |                |

## Conformité environnementale du produit

|  |   |
|--|---|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption   |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c  |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP                                   | c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18                                  |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ETIM 10.0   | EC001121    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                          |   |                             |                            |
|--------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Raccordement 1           | RJ45  | Raccordement 2              | RJ45                       |
| Description de l'article | Variante 1 métallique, prolongateur RJ45 / RJ45 | Matériau du joint           | EPDM                       |
| Couleur                  | autres  | Matériau de base du boîtier | Zinc injecté sous pression |
| Catégorie                | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)          | Surface du contact          | Or sur nickel              |
| Blindage                 | Boîtier complet 360°                            | Degré de protection         | IP67                       |
| Cycles d'enfichage       | 750   |                             |                            |

## Normes générales

|                     |   |                          |         |
|---------------------|---|--------------------------|---------|
| Norme de connecteur | IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-5 1 | N° de certificat (cULus) | E316369 |
|---------------------|---|--------------------------|---------|

## Propriétés électriques

|   |                |  |                |
|---|----------------|--|----------------|
| Rigidité diélectrique, contact - blindage | ≥ 1500 V AC/DC | Rigidité diélectrique, contact - contact | ≥ 1000 V AC/DC |
|---|----------------|--|----------------|


### Dessins

#### Découpe de montage



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

#### Dessin détaillé



Épaisseur de paroi lors de l'utilisation du raccordement à vis central

## Accessoires

### Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

### Informations générales de commande

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type       | IE-BP-V01P                 | Version                                  |  |
| Référence  | <a href="#">1965700000</a> | Capot de protection pour coffret à bride |  |
| GTIN (EAN) | 4032248653928              |  |  |
| Qté.       | 10 ST                      |  |  |

## IE-BS-V01M-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Pièces opposées

www.weidmueller.com

### Sets - RJ45



Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI 61076-3-106 Var.1 insert (Ethernet/IP) RJ45 en métal avec insert RJ45

### Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | IE-PS-V01M-RJ45-FH         | Version   |
| Référence  | <a href="#">1963120000</a> | Connecteur RJ45 sans outil, Variante 1 métal, Cat.6A / Class EA       |
| GTIN (EAN) | 4032248651627              | (ISO/IEC 11801 2010)  |
| Qté.       | 10 ST                      |   |
| Type       | IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP      | Version   |
| Référence  | <a href="#">1963130000</a> | Connecteur RJ45 sans outil, Variante 1 métal, protection anticoudage, |
| GTIN (EAN) | 4032248651634              | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)                                |
| Qté.       | 10 ST                      |   |
| Type       | IE-PS-V01M-RJ45-TH         | Version   |
| Référence  | <a href="#">1963140000</a> | Connecteur RJ45 à sertir, Variante 1 métal, Cat.6A / Class EA (ISO/   |
| GTIN (EAN) | 4032248651641              | IEC 11801 2010)   |
| Qté.       | 10 ST                      |   |
| Type       | IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP      | Version   |
| Référence  | <a href="#">1963150000</a> | Connecteur RJ45 à sertir, Variante 1 métal, protection anticoudage,   |
| GTIN (EAN) | 4032248651658              | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)                                |
| Qté.       | 10 ST                      |   |