

**IE-BH-V04P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Connecteur débrochable PushPull selon CEI  
61076-3-106 Var.4 (CEI 24702) en plastique, boîtier vide

**Informations générales de commande**

Version	Boîtier vide, Boîtier d'embase, Variante 4 selon IEC 61076-3-106, IP67
Référence	<a href="#">1963520000</a>
Type	IE-BH-V04P
GTIN (EAN)	4032248645619
Qté.	10 Pièce

**IE-BH-V04P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Nº de certificat (cULus)	E316369

**Dimensions et poids**

Profondeur	28.7 mm	Profondeur (pouces)	1.1299 inch
Hauteur	38 mm	Hauteur (pouces)	1.4961 inch
Largeur	27 mm	Largeur (pouces)	1.063 inch
Poids net	10 g		

**Températures**

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**


ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

**Caractéristiques générales**

Couleur	autres	Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0
Type de montage	4 Outils de vissage, Écrou central	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	750		

**Normes générales**

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 4	Nº de certificat (cULus)	E316369
---------------------	------------------------	--------------------------	---------

**Drawings****Découpe de montage**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

**IE-BH-V04P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Capuchons de protection contre la poussière**

Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

**Informations générales de commande**

Type	IE-BP-V04P	Version
Référence	<a href="#">1963900000</a>	Capot de protection pour coffret à bride
GTIN (EAN)	4032248646326	
Qté.	10 ST	

**RJ45**

Inserts RJ45 pour connecteurs à prise de raccordement mâle ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC et boîtiers de jonction IE-OM... ; IE-OP... ; IE-CC...

**Informations générales de commande**

Type	IE-BI-RJ45-FJ-B	Version
Référence	<a href="#">1963840000</a>	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Qté.	10 ST	
Type	IE-BI-RJ45-FJ-P	Version
Référence	<a href="#">1963830000</a>	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qté.	10 ST	

**LWL-SC**

Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14

**IE-BH-V04P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Informations générales de commande**

Type	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Version
Référence	<a href="#">1962870000</a>	Insert SC, Insert d'embase SCRJ 2 SC, monomode
GTIN (EAN)	4032248645060	
Qté.	10 ST	

**LWL-LC**

Inserts FO LC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14

**Informations générales de commande**

Type	IE-BI-LCD-SM-C	Version
Référence	<a href="#">1962880000</a>	Insert LC, Insert d'embase LC-Duplex, monomode
GTIN (EAN)	4032248645077	
Qté.	10 ST	

**RJ45**

Inserts RJ45 pour connecteurs à prise de raccordement mâle ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC et boîtiers de jonction IE-OM... ; IE-OP... ; IE-CC...

**Informations générales de commande**

Type	IE-BI-RJ45-FJ-A	Version
Référence	<a href="#">1962850000</a>	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Qté.	10 ST	
Type	IE-BI-RJ45-C	Version
Référence	<a href="#">1962840000</a>	Connecteur femelle RJ45, Insert d'embase prolongateur
GTIN (EAN)	4032248645046	
Qté.	10 ST	

**IE-BH-V04P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****USB**

Supports USB pour FrontCom ®

**Informations générales de commande**

Type	IE-BI-USB-A	Version
Référence	<a href="#">1019570000</a>	Insert USB, Embase, type A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Qté.	1 ST	

**LWL-SC**

Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14

**Informations générales de commande**

Type	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Version
Référence	<a href="#">1964430000</a>	Insert SC, Insert d'embase SCRJ 2 SC, multimode
GTIN (EAN)	4032248649044	
Qté.	10 ST	

**LWL-LC**

Inserts FO LC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14

**Informations générales de commande**

Type	IE-BI-LCD-MM-C	Version
Référence	<a href="#">1964420000</a>	Insert LC, Insert d'embase LC-Duplex, multimode
GTIN (EAN)	4032248649037	
Qté.	10 ST	

**IE-BH-V04P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Hybrid**

Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14

**Informations générales de commande**

Type	IE-BI-HYB-10P	Version
Référence	<a href="#">1069010000</a>	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
Qté.	10 ST	
Type	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Version
Référence	<a href="#">1096150000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Qté.	300 ST	

**Vierge**

ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliquer sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

**Informations générales de commande**

Type	ESG 9/11 K MC NE WS	Version
Référence	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 11 mm, PA
GTIN (EAN)	4032248402731	66, Couleur: blanc, autoadhésif
Qté.	200 ST	