

IE-BH-V04P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-106 Var.4 (CEI 24702) en plastique, boîtier vide

Informations générales de commande

Version	Boîtier vide, Boîtier d'embase, Variante 4 selon IEC 61076-3-106, IP67
Référence	1963520000
Type	IE-BH-V04P
GTIN (EAN)	4032248645619
Qté.	10 Pièce

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E316369

Dimensions et poids

Profondeur	28.7 mm	Profondeur (pouces)	1.1299 inch
Hauteur	38 mm	Hauteur (pouces)	1.4961 inch
Largeur	27 mm	Largeur (pouces)	1.063 inch
Poids net	10 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Caractéristiques générales

Couleur	autres	Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0
Type de montage	4 Outils de vissage, Écrou central	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	750		

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 4	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	------------------------	--------------------------	---------

Découpe de montage



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Capuchons de protection contre la poussière




Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Type	IE-BP-V04P	Version	
Référence	1963900000	Capot de protection pour coffret à bride	
GTIN (EAN)	4032248646326		
Qté.	10 ST		

RJ45



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Type	IE-BI-RJ45-FJ-B	Version	
Référence	1963840000	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568B	
GTIN (EAN)	4032248651894		
Qté.	10 ST		
Type	IE-BI-RJ45-FJ-P	Version	
Référence	1963830000	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, PROFINET	
GTIN (EAN)	4032248646159		
Qté.	10 ST		

LWL-SC



Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Version
Référence	1962870000	Insert SC, Insert d'embase SCRJ 2 SC, monomode
GTIN (EAN)	4032248645060	
Qté.	10 ST	

LWL-LC




Inserts FO LC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14

Informations générales de commande

Type	IE-BI-LCD-SM-C	Version
Référence	1962880000	Insert LC, Insert d'embase LC-Duplex, monomode
GTIN (EAN)	4032248645077	
Qté.	10 ST	

RJ45



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Type	IE-BI-RJ45-FJ-A	Version
Référence	1962850000	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Qté.	10 ST	
Type	IE-BI-RJ45-C	Version
Référence	1962840000	Connecteur femelle RJ45, Insert d'embase prolongateur
GTIN (EAN)	4032248645046	
Qté.	10 ST	

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

USB



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Type	IE-BI-USB-A	Version	
Référence	1019570000	Insert USB, Embase, type A	
GTIN (EAN)	4032248731602		
Qté.	1 ST		

LWL-SC




Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14

Informations générales de commande

Type	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Version	
Référence	1964430000	Insert SC, Insert d'embase SCRJ 2 SC, multimode	
GTIN (EAN)	4032248649044		
Qté.	10 ST		

LWL-LC



Inserts FO LC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


Accessoires

Informations générales de commande

Type	IE-BH-LCD-MM-C	Version	
Référence	1964420000	Insert LC, Insert d'embase LC-Duplex, multimode	
GTIN (EAN)	4032248649037		
Qté.	10 ST		

Hybrid


Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14



Informations générales de commande

Type	IE-BH-HYB-10P	Version	
Référence	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248823970		
Qté.	10 ST		
Type	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Version	
Référence	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248869114		
Qté.	300 ST		

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ESG 9/11 K MC NE WS	Version	
Référence	1857440000	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 11 mm, PA	
GTIN (EAN)	4032248402731	66, Couleur: blanc, autoadhésif	
Qté.	200 ST		