

IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI
61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) en métal, boîtier vide

Informations générales de commande

Version	Boîtier vide, Boîtier d'embase, Variante 1 selon IEC 61076-3-106, IP67
Référence	1963540000
Type	IE-BH-V01M
GTIN (EAN)	4032248645633
Qté.	10 Pièce

IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	23.5 mm	Profondeur (pouces)	0.9252 inch
Hauteur	32 mm	Hauteur (pouces)	1.2598 inch
Largeur	32 mm	Largeur (pouces)	1.2598 inch
Poids net	46.6 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

Classifications

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Caractéristiques générales

Couleur	autres	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Type de montage	4 Outils de vissage, Écrou central	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	750		

Normes générales

Norme de connecteur IEC 61076-3-106 Var. 1

IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Découpe de montage



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Dessin détaillé



Épaisseur de paroi lors de l'utilisation du raccordement à vis central

IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

RJ45



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Type	IE-BI-RJ45-C	Version
Référence	1962840000	Connecteur femelle RJ45, Insert d'embase prolongateur
GTIN (EAN)	4032248645046	
Qté.	10 ST	
Type	IE-BI-RJ45-FJ-A	Version
Référence	1962850000	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Qté.	10 ST	
Type	IE-BI-RJ45-FJ-B	Version
Référence	1963840000	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Qté.	10 ST	
Type	IE-BI-RJ45-FJ-P	Version
Référence	1963830000	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qté.	10 ST	

LWL-SC

Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14



Informations générales de commande

Type	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Version
Référence	1964430000	Insert SC, Insert d'embase SCRJ 2 SC, multimode
GTIN (EAN)	4032248649044	
Qté.	10 ST	
Type	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Version
Référence	1962870000	Insert SC, Insert d'embase SCRJ 2 SC, monomode
GTIN (EAN)	4032248645060	
Qté.	10 ST	


IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

LWL-LC



Inserts FO LC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14

Informations générales de commande

Type	IE-BI-LCD-MM-C	Version
Référence	1964420000	Insert LC, Insert d'embase LC-Duplex, multimode
GTIN (EAN)	4032248649037	
Qté.	10 ST	

Type	IE-BI-LCD-SM-C	Version
Référence	1962880000	Insert LC, Insert d'embase LC-Duplex, monomode
GTIN (EAN)	4032248645077	
Qté.	10 ST	

USB

Supports USB pour FrontCom ®




Informations générales de commande

Type	IE-BI-USB-A	Version
Référence	1019570000	Insert USB, Embase, type A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Qté.	1 ST	

Hybrid

Hybride, 10 pôles. Supports pour connecteurs débrochables variante 14



IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	IE-BH-HYB-10P	Version	
Référence	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248823970		
Qté.	10 ST		
Type	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Version	
Référence	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248869114		
Qté.	300 ST		

Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Type	IE-BP-V01P	Version	
Référence	1965700000	Capot de protection pour coffret à bride	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Qté.	10 ST		