

IE-PP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Version	Capot de protection boîtier
Référence	1963890000
Type	IE-PP-V04P
GTIN (EAN)	4032248646319
Qté.	10 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Nº de certificat (cULus)	E316369

Dimensions et poids

Profondeur	46.7	Profondeur (pouces)	1.8386 inch
Poids net	5 g		

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...70 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 9.0	27-44-02-08
ECLASS 9.1	27-44-02-08	ECLASS 10.0	27-44-02-08
ECLASS 11.0	27-44-02-08	ECLASS 12.0	27-44-02-08
ECLASS 13.0	27-44-02-08	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	noir
Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0	Type de montage	Intérieur uniquement
Degré de protection	IP67		

Normes générales

Nº de certificat (cULus)	E316369
--------------------------	---------

IE-PP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

