

IE-PP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

| | |
|------------|-----------------------------|
| Version | Capot de protection boîtier |
| Référence | 1963890000 |
| Type | IE-PP-V04P |
| GTIN (EAN) | 4032248646319 |
| Qté. | 10 Pièce |

IE-PP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E316369

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 46.7 | Profondeur (pouces) | 1.8386 inch |
| Poids net | 5 g | | |

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...70

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002314 | ETIM 9.0 | EC002314 |
| ETIM 10.0 | EC002314 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-08 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Couleur | noir |
| Matériau de base du boîtier | PA UL 94 V0 | Type de montage | Intérieur uniquement |
| Degré de protection | IP67 | | |

Normes générales

N° de certificat (cULus) E316369

IE-PP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

