IE-BP-V04P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Version	Capot de protection pour coffret à bride		
Référence	<u>1963900000</u>		
Туре	IE-BP-V04P		
GTIN (EAN)	4032248646326		
Qté.	10 Pièce		

IE-BP-V04P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Λ				
Agréments				
Agréments	C UL US			
ROHS	Conforme			
UL File Number Search	Site Web UL			
Nº de certificat (cULus)	E316369			
Dimensions et poids				
Profondeur	21.65	Profondeur (pouces)	0.8524 inch	
Poids net	3.91 g	i Totorideal (podees)	0.0024 III0II	
Températures				
Température de fonctionnement	-40 °C70 °C			
Conformité environnementa	le du produit			
Statut de conformité RoHS	Conformo cons evems	ation		
REACH SVHC	Conforme sans exemption Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications	'			
			,	
ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314	
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314	
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 9.0	27-44-02-08	
ECLASS 9.1	27-44-02-08	ECLASS 10.0	27-44-02-08	
ECLASS 11.0	27-44-02-08	ECLASS 12.0	27-44-02-08	
ECLASS 13.0	27-44-02-08	ECLASS 14.0	27-44-02-08	
ECLASS 15.0	27-44-02-08			
Caractéristiques générales				
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	noir	
Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0	Type de montage	Intérieur uniquement	
Degré de protection	IP67			
Normes générales				
Nº de certificat (cULus)	E316369			
iv- de certificat (colus)	L3 10308			

Niveau du catalogue / Dessins





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

