

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI 61076-3-106 Var.1 insert (EtherNet/IP) RJ45 en métal avec insert SC

Informations générales de commande

Version	Bride FO, IP67, Variante 1, prolongateur de SCRJ vers 2*SC, multimode
Référence	<u>1964450000</u>
Туре	IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649068
Qté.	10 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments			
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			,
Profondeur	36.6 mm	Profondeur (pouces)	1.4409 inch
Hauteur	32 mm	Hauteur (pouces)	1.2598 inch
Largeur	32 mm	Largeur (pouces)	1.2598 inch
Poids net	6.05 g		
Températures			
Température de stockage		Température de fonctionnement	-40 °C70 °C
Température de pose		•	
Conformité environnementa	ale du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption		
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-	-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-4	7-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18		
Classifications			
ETIM 6.0	EC000752	ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 9.1	19-17-01-16
ECLASS 10.0	19-17-01-16	ECLASS 11.0	19-17-01-16
ECLASS 12.0	19-17-01-16	ECLASS 13.0	19-17-01-16
ECLASS 14.0	19-17-01-16	ECLASS 15.0	19-17-01-16
Caractéristiques générales			
	V ·		
Description de l'article	Variante 1, prolongateur de SCRJ vers 2*SC	Couleur	autres
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	500	Type de fibre	multimode
Perte d'insertion	≤ 0,4 dB	Raccordement 1	SC
Raccordement 2	SCRJ	Affaiblissement de réflexion	≥ 30 dB
Normes générales			
Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-4, IEC 61754-24		

Niveau du catalogue / Dessins




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


Dessins

Découpe de montage



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Dessin détaillé



Épaisseur de paroi lors de l'utilisation du raccordement à vis central



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

	Torniations gonerator as communas		
Туре	IE-BP-V01P	Version	
Référence	<u>1965700000</u>	Capot de protection pour coffret à bride	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Qté.	10 ST		

Niveau du catalogue / Dessins 4