

**IE-OM-V04P-K11-1S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Figure similaire

Prise de raccordement, version pour connecteurs débrochables PushPull Var.4 selon CEI 61076-3-106 en métal

**Informations générales de commande**

Version	Prise de raccordement, IP67, Variante 4, 1 port, face
Référence	<a href="#">1966220000</a>
Type	IE-OM-V04P-K11-1S
GTIN (EAN)	4032248658411
Qté.	1 Pièce

**IE-OM-V04P-K11-1S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	57 mm	Profondeur (pouces)	2.2441 inch
Largeur	75 mm	Largeur (pouces)	2.9527 inch
Longueur	140 mm	Longueur (pouces)	5.5118 inch
Poids net	419 g		

**Températures**

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

**Caractéristiques générales**

Couleur	gris	Matériau de base du boîtier	AL-Si 12
Type de montage	Montage sur le fond, Montage sur paroi	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	750		



**Normes générales**

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 4
---------------------	------------------------

**IE-OM-V04P-K11-1S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings****Dessin coté****Dessin**

**IE-OM-V04P-K11-1S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****RJ45**

Inserts RJ45 pour connecteurs à prise de raccordement mâle ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC et boîtiers de jonction IE-OM... ; IE-OP... ; IE-CC...

**Informations générales de commande**

Type	IE-BI-RJ45-FJ-B	Version
Référence	<a href="#">1963840000</a>	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Qté.	10 ST	
Type	IE-BI-RJ45-FJ-P	Version
Référence	<a href="#">1963830000</a>	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qté.	10 ST	
Type	IE-BI-RJ45-FJ-A	Version
Référence	<a href="#">1962850000</a>	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Qté.	10 ST	

**Sets - RJ45**

Connecteur débrochable PushPull selon CEI 61076-3-106 Var.4 (CEI 24702) en plastique avec insert RJ45

**Informations générales de commande**

Type	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Version
Référence	<a href="#">1963160000</a>	Connecteur RJ45 sans outil, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651665	11801 2010)
Qté.	10 ST	