

IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Prise de raccordement double, version pour connecteurs débrochables PushPull Var.4 selon CEI 61076-3-106 en métal

Informations générales de commande

Version	Prise de raccordement, IP67, Variante 4, 2 ports, face
Référence	1966250000
Type	IE-OM-V04P-K21-2S
GTIN (EAN)	4032248658442
Qté.	1 Pièce

IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	57 mm	Profondeur (pouces)	2.2441 inch
Largeur	136 mm	Largeur (pouces)	5.3543 inch
Longueur	125 mm	Longueur (pouces)	4.9212 inch
Poids net	475 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Caractéristiques générales

Couleur	gris	Matériau de base du boîtier	AL-Si 12
Type de montage	Montage sur le fond, Montage sur paroi	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	750		

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 4
---------------------	------------------------

IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Dessin coté



Dessin

