

IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Prise de raccordement double, version pour connecteurs débrochables PushPull Var.4 selon CEI 61076-3-106 en métal

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Prise de raccordement, IP67, Variante 4, 2 ports, face |
| Référence | 1966250000 |
| Type | IE-OM-V04P-K21-2S |
| GTIN (EAN) | 4032248658442 |
| Qté. | 1 Pièce |

IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 57 mm | Profondeur (pouces) | 2.2441 inch |
| Largeur | 136 mm | Largeur (pouces) | 5.3543 inch |
| Longueur | 125 mm | Longueur (pouces) | 4.9212 inch |
| Poids net | 475 g | | |

Températures

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | Température de fonctionnement | -40 °C...70 °C |
| Température de pose | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002597 | ETIM 9.0 | EC002597 |
| ETIM 10.0 | EC002597 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-18 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|----------|
| Couleur | gris | Matériau de base du boîtier | AL-Si 12 |
| Type de montage | Montage sur le fond, Montage sur paroi | Degré de protection | IP67 |
| Cycles d'enfichage | 750 | | |

Normes générales

| | |
|---------------------|------------------------|
| Norme de connecteur | IEC 61076-3-106 Var. 4 |
|---------------------|------------------------|

IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


Dessins

www.weidmueller.com

Dessin coté



Dessin



IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

RJ45



Inserts RJ45 pour connecteurs à prise de raccordement mâle ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC et boîtiers de jonction IE-OM... ; IE-OP... ; IE-CC...

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | IE-BI-RJ45-FJ-B | Version |
| Référence | 1963840000 | Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568B |
| GTIN (EAN) | 4032248651894 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | IE-BI-RJ45-FJ-P | Version |
| Référence | 1963830000 | Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | IE-BI-RJ45-FJ-A | Version |
| Référence | 1962850000 | Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568A |
| GTIN (EAN) | 4032248645053 | |
| Qté. | 10 ST | |

Sets - RJ45

Connecteur débrochable PushPull selon CEI 61076-3-106 Var.4 (CEI 24702) en plastique avec insert RJ45



Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | IE-PS-V04P-RJ45-FH | Version |
| Référence | 1963160000 | Connecteur RJ45 sans outil, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC |
| GTIN (EAN) | 4032248651665 | 11801 2010) |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | IE-PS-V04P-RJ45-TH | Version |
| Référence | 1963180000 | Connecteur RJ45 à sertir, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC |
| GTIN (EAN) | 4032248653973 | 11801 2010) |
| Qté. | 10 ST | |