


IE-OM-V05M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Version pour connecteurs débrochables CIE / Rockstar
Var.5 selon CEI 61076-3-106 en métal

Informations générales de commande

Version	Prise de raccordement, IP67, Variante 5, 2 ports, face
Référence	1966290000
Type	IE-OM-V05M-K21-2S
GTIN (EAN)	4032248658480
Qté.	1 Pièce

IE-OM-V05M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	57 mm	Profondeur (pouces)	2.2441 inch
Largeur	136 mm	Largeur (pouces)	5.3543 inch
Longueur	125 mm	Longueur (pouces)	4.9212 inch
Poids net	643 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

Classifications

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Caractéristiques générales

Couleur	gris	Matériau de base du boîtier	Al-Si 12
Type de montage	Montage sur le fond, Montage sur paroi	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	750		



Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 5
---------------------	------------------------

IE-OM-V05M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Dessin coté****Dessin**

IE-OM-V05M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**RJ45**

Inserts RJ45 pour connecteurs à prise de raccordement mâle ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC et boîtiers de jonction IE-OM... ; IE-OP... ; IE-CC...

Informations générales de commande

Type	IE-BI-RJ45-FJ-B	Version
Référence	1963840000	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Qté.	10 ST	
Type	IE-BI-RJ45-FJ-P	Version
Référence	1963830000	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qté.	10 ST	
Type	IE-BI-RJ45-FJ-A	Version
Référence	1962850000	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Qté.	10 ST	

Sets - RJ45

Connecteur débrochable HDC selon CEI 61076-3-106 Var.5 en métal avec insert RJ45

Informations générales de commande

Type	IE-PS-V05M-RJ45-FH	Version
Référence	1963200000	Connecteur RJ45 sans outil, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651689	11801 2010)
Qté.	10 ST	
Type	IE-PS-V05M-A-RJ45-FH	Version
Référence	1077300000	Connecteur RJ45 sans outil, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248834914	2010)
Qté.	10 ST	
Type	IE-PS-V05M-RJ45-TH	Version
Référence	1963110000	Connecteur RJ45 à sertir, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651610	11801 2010)
Qté.	10 ST	